

# Swep Duo r-MicroTech Pro

Dobbeltsidet moppe fremstillet af op til 60 % genanvendt materiale



## Produktbeskrivelse

Swep Duo r-MicroTech Pro er en dobbeltsidet mikrofibermoppe med en optimeret, patentanmeldt konstruktion af kort mikrofibergarn og frynser, som giver effektiv, langtrækkende rengøring af glatte gulve. Denne kombination giver mere end 25 % større gulvdækning sammenlignet med tilsvarende mopper, men vejer mindre og absorberer mere. Swep Duo r-MicroTech Pros korte mikrofibergarn glider ubesværet over gulvet, mens mikrofiberfrynserne opsamler og fjerner større snavspartikler, herunder hår, støv og sand.

Swep Duo r-MicroTech Pro er en symmetrisk moppe med lav friktion til tørre, fugtige og våde rengøringsprocesser. Den er designet til rengøring efter forfugtningsmetoden med dobbeltsidet rengøringskapacitet på > 40m<sup>2</sup>. Den har ekstremt god holdbarhed – kan maskinvaskes op til 1.000 gange og har opnået Svanemærket, som sikrer, at den lever op til strenge miljø-, kvalitets- og sundhedskrav.

## Anvendelse

Swep Duo r-MicroTech moppen er ideel til rengøring af alle gulvtyper i sundhedsfaciliteter, som f.eks. hospitaler og i andre større bygninger, såsom kontormiljøer eller skoler.

Velegnet til desinficerende gulvvask.

## Produktegenskaber

- Særdeles effektivt mikrofibergarn med ekstra frynser sikrer optimal opsamling af løst snavs
- Unik skåret mikrofibergarn og frynsekonstruktion absorberer mere rengøringsmiddel og rækker længere
- Fremstillet af op til 60 % genanvendt materiale
- Fjerner op til 99,99% af alle bakterier.\*
- Høj holdbarhed op til 1.000 vaske
- Svanemærket
- Anerkendt af ErgoCert som en del af et ergonomisk system, når
- 



- den bruges sammen med Swep r-Frame og enten teleskopskaft eller r-ergonomisk skaft
- Farvekodede tags og nummererede fingerløgker til identificering af moppeside samt pil på bagsiden til angivelse rengøringsretning
- Dobbeltsidet, omkostningseffektiv – køb, brug og vask færre mopper

## Vaskeanbefalinger

Anbefalede vaskeforhold: 60°C. Maksimal vasketemperatur: 95°C. Undgå høj pH og stærk blegning (brug ikke klorblegemiddel). Kan tørretumbles ved svag varme

## Brugervejledning

Forfugtning af mopper i vaskemaskinen:

Forbered mopper ved at tilsætte det ønskede rengøringsmiddel i maskinens sidste skyllecyklus (som skyllemiddel)

Tag mopperne ud af maskinen, fold dem en gang eller læg dem fladt i kassen med fingerløgken øverst

## Manuel forfugtning af mopper

Scan QR koden og se videoen hvor

Laurits guider dig til, hvordan du forfugter dine Swep Duo mopper



Scan mig →

\* Testet af et tredjepartslaboratorium med P.aeruginosa og S.aureus på vinyloverflader

Beskrivelse	Størrelse cm	Art.nr. Kasse	Pakker / Kasse	Art.nr. Pakke	Stk. / Pakke
Swep Duo r-MicroTech	35	171386	10	171387	1
Swep Duo r-MicroTech	50	171400	30	171401	1
Swep Duo r-MicroTech	65	171404	10	171405	1