

Swep Duo r-MicroTech

Dobbelt så smart og 30% genanvendt



4083 0006



Produktinformation

Swep r-Micro Tech Duo er en dobbeltsidet garnmoppe produceret af op til 30% genbrugt materiale. Moppen er lige så effektiv som tidligere, og glider let uden anstrengelser.

Swep r-MicroTech anvendes med den patenterede Swep Duo fremfører og findes i 35, 50 og 75 cm bredder. Bagsiden består af for krympet polypropylen og garnet er 100% polyester. Farvekode. Produceres i Finland, Svanemærket (licens 4083 0006).

Anvendelsesområde

Swep Duo r-MicroTech er førstevalget på ujævne, meget snavsede og/eller ubehandlede overflader. Anvendes på sygehuse, plejehjem og børneinstitutioner hvor der stilles krav til hygiejne, så vel på skoler, kontor og butikker. Metoder - tør, fugtig eller våde.

Spar tid - vælg den rette bredde: 35 cm: små overflader. 50 cm: til store og små overflader med ingen eller høj møbleringsgrad. 75 cm: til store åbne overflader med minimal møblering eks. gangarealer, spise - og foredragssale.

Vaskeråd - optimere holdbarheden

Tænk på miljøet og økonomien. Vask ved lave temperaturer, normal vask ved 60 grader rækker for at få mopperne rene. Ved krav om høj hygiejne, vaskes mopperne ved max 95 grader. Anvend et neutralt vaskemiddel. Stærk alkaliske vaskemidler (ph <10), blege- og skyllemiddel anbefales ikke da det påvirker holdbarheden og rengøringsresultatet.

Vedligehold din vaskemaskine! Fjern sand og andet løst snavs inden vask. Fyld ikke maskinen mere end 2/3. Ved brug af tørretumbler af mopperne behøves kun et kort program og aldrig på mere end 60 grader.

Kundefordele

- Love it clean: 30% genanvendt materiale - 3,5 pet flasker gir en 50 cm moppe
- Fjerner op til 99,99% af Bovine Corona Virus (testet i et tredje parts laboratorie på vinyl overflader)
- 100% holdbar - lang holdbarhed giver lav brugs beregning
- Teste og valideret som et ergonomisk venligt moppesystem af Myontec Ergo Analysis, FI
- Swep Duo er generelt ca. 5% hurtigere at benytte end traditionelle mopper
- Vælg den rette bredde og spar op til 30% tid
- Lave investerings- og logistik omkostninger - dobbeltsidet moppe halvere behovet og gir flere moppesider i vask og transport.

Instruktion

Forfugtning i vaskemaskine:

- Tilsæt rengøringsmiddel/kemikalier direkte i skyllemiddelskuffen eller i slutcentrifugeringsprogrammet.
- Tag mopperne ud lig dem sammen og placer dem i moppeboksen.

Forfugtning i moppeboksen:

- Opmål den rette mængde brugsopløsning og held det i bunden af moppeboksen.
- Placer de sammenlagte mopper med åbningen op og løkkerne i samme retning - vent i 5 - 10 minutter

Forfugtning med si i moppeboksen:

- Placer de sammenlagte mopper med åbningen op og løkkerne i samme retning
 - Placer sien oven på moppeboksen og held brugsopløsningen i sien
 - Vent i 5-10 minutter
- Du finder den anbefalede brugsopløsnings mængde på vores hjemmeside.

Navn	Størrelse / Art.nr. / Antal/karton		
Swep Duo r-MicroTech moppe (CC)	35 cm / 169373 / 10x1-p	50 cm / 169375 / 25x1-stk	75 cm / 169377 / 10x1-stk
Swep Duo Fremfører	35 cm / 143062 / 10x1-p	50 cm / 137878 / 10x1-stk	75 cm / 116868 / 10x1-stk