

Swep Single r-MicroPlus Pro

Enkelt-sided moppe fremstillet af op til 35 % genanvendt materiale



Produktbeskrivelse

Swep Single r-MicroPlus Pro er en enkelt-sided mikrofiber moppe med mikrofibergarn i unikt 3D-bikubedesign, der giver høj snavsopsamlingskapacitet og tilpasningsevne til ujævne overflader, og integrerede børstefibre, der giver fremragende rengøring af strukturerede gulve.

Swep Single r-MicroPlus Pro er en symmetrisk, lavfriktions moppe til tørre, fugtige og våde rengøringsprocesser. Den er designet til rengøring i alle områder efter forfugtningsmetoden med dobbeltsidet rengøringskapacitet på > 20m². Den har ekstremt god holdbarhed – kan maskinvaskes op til 1.000 gange og har opnået Svanemærket, som sikrer, at den lever op til strenge miljø-, kvalitets- og sundhedskrav.

Anvendelse

Swep Single r-MicroPlus Pro er en perfekt løsning til både glatte og strukturerede gulve, da børstefibrene har skrubbeegenskaber og løsner snavs og partikler, mens 3D-bikubedesignet giver højere snavsopsamlingskapacitet og tilpasningsevne til overfladens varierende højde.

Produktegenskaber

- Mikrofibergarn med høj snavsopsamlingskapacitet til strukturerede gulve
- Unik børstefiber, 3D-bikubedesign
- Fremstillet af op til 35 % genanvendt materiale
- Fjerner op til 99,99% bakterier*
- Høj holdbarhed op til 1.000 vaske Svanemærket
- Anerkendt af ErgoCert som en del af et ergonomisk system, når den bruges sammen med Swep r-Frame og enten teleskopskaft eller r-ergonomisk skaft

- Farvekodede tags og fingerløgker samt pil på bagsiden til angivelse rengøringsretning
- Enkelt-sided, omkostningseffektiv – køb, brug og vask færre mopper

Vaskeanbefalinger

Anbefalede vaskeforhold: 60°C. Maksimal vasketemperatur: 95°C. Undgå høj pH og stærk blegning (brug ikke klorblegemiddel). Kan tørretumbles ved svag varme.

Brugervejledning

Forfugtning af mopper i vaskemaskinen:

Forbered mopper ved at tilsætte det ønskede rengøringsmiddel i maskinens sidste skyllecyklus (som skyllemiddel)

Tag mopperne ud af maskinen, fold dem en gang eller læg dem fladt i kassen med fingerløgken øverst

Manuel forfugtning af mopper

Scan QR koden og se videoen hvor Laurits guider dig til, hvordan du forfugter dine Swep Single mopper



Scan mig →

* Testet af et tredjepartslaboratorium med P.aeruginosa og S.aureus på vinyloverflader

Beskrivelse	Størrelse cm	Art.nr. Kasse	Pakker / Kasse	Art.nr. Pakke	Stk. / Pakke
Swep Single r-MicroPlus Pro	35	171605	10	171606	1
Swep Single r-MicroPlus Pro	50	171376	30	171377	1