

Swep Single r-MicroTech Pro

Enkelt-sided moppe fremstillet af op til 45 % genanvendt materiale



Produktbeskrivelse

Swep Single r-MicroTech Pro er en enkelt-sided mikrofibermoppe med en optimeret og patentanmeldt konstruktion af skåret mikrofibergarn og frynser. Den tilbyder effektiv, langtrækkende rengøring af glatte gulve. Den skårede mikrofibergarn og frynsekonstruktion dækker et større areal sammenlignet med tilsvarende mopper, samtidig med at den vejer mindre og absorberer nogenlunde samme mængde vand.

Swep Single r-MicroTech Pro glider ubesværet over gulvet, mens mikrofiberfrynserne opsamler og fjerner større partikler, herunder hår, støv og sand. Swep Single r-MicroTech Pro er en symmetrisk, lavfriktionsmoppe til tørre, fugtige og våde rengøringsprocesser.

Moppen er designet til rengøring i alle områder efter forfugtningsmetoden med rengøringskapacitet på > 20m². Den har ekstremt god holdbarhed – kan maskinvaskes op til 1.000 gange og har opnået Svanemærket, som sikrer, at den lever op til strenge miljø-, kvalitets- og sundhedskrav.

Anvendelse

Swep Single r-MicroTech mopper er ideelle til rengøring af alle gulvtyper i sundhedsfaciliteter, som f.eks. hospitaler og i andre større bygninger, såsom kontormiljøer eller skoler. Velegnet til desinficerende gulvvask.

Produktegenskaber

- Særdeles effektivt mikrofibergarn med ekstra frynser sikrer optimal opsamling af løst snavs
- Unik mikrofibergarn og frynsekonstruktion absorberer mere rengøringsmiddel og rækker længere
- Fremstillet af op til 45 % genanvendt materiale
- Fjerner op til 99,99% af alle bakterier.*
- Høj holdbarhed op til 1.000 vaske

- Svanemærket
- Anerkendt af ErgoCert som en del af et ergonomisk system, når den bruges sammen med Swep r-Frame og enten teleskopskaft eller r-ergonomisk skaft
- Farvekodede tags og fingerløkker samt pil på bagsiden til angivelse mopperetning
- Enkelt-sided, omkostningseffektiv – køb, brug og vask færre mopper

Vaskeanbefalinger

Anbefalede vaskeforhold: 60°C. Maksimal vasketemperatur: 95°C. Undgå høj pH og stærk blegning (brug ikke klorblegemiddel). Kan tørretumbles ved svag varme.

Brugervejledning

Forfugtning af mopper i vaskemaskinen:

Forbered mopper ved at tilsætte det ønskede rengøringsmiddel i maskinens sidste skyllecyklus (som skyllemiddel)

Tag mopperne ud af maskinen, fold dem en gang eller læg dem fladt i kassen med fingerløkken øverst

Manuel forfugtning af mopper

Scan QR koden og se videoen hvor

Laurits guider dig til, hvordan du

forfugter dine Swep Single mopper



Scan mig →

* Testet af et tredjepartslaboratorium med P.aeruginosa og S.aureus på vinyloverflader

Beskrivelse	Størrelse cm	Art.nr. Kasse	Pakker / Kasse	Art.nr. Pakke	Stk. / Pakke
Swep Single r-MicroTech Pro	35	171622	10	171623	1
Swep Single r-MicroTech Pro	50	171402	30	171403	1
Swep Single r-MicroTech Pro	65	171406	10	171407	1
Swep Single r-MicroTech Pro	85	171628	10	171629	1

Vileda Professional / FHP, Filial af Freudenberg Home and Cleaning Solutions AB, Sverige

Tlf: +45 70 21 00 52

www.vileda-professional.dk • vileda.professional.dk@thp-ww.com

Fortrolig

a brand of
FREUDENBERG