


# Topmatic clinil

## Bækkens skyl og fadevaskemiddel



- Tilsættes maskinen gennem et automatisk doseringsudstyr
- Fjerner effektivt indtørrede belægninger af f.eks. blod, protein, kalsæbe og hudfedt på rustfri stålinstrumenter, vaskefade, bidétkummer, bækkener m.m.
- Forhindrer kalkaflejringer i maskinen og på opvaskegodset og kan bruges i vand af alle hårdhedsgrader

### ANVENDELSE

Topmatic clinil tilsluttes doseringsudstyr. Doseringsudstyrets pumpesystem må aldrig løbe tørt - der bør altid være en rest Topmatic clinil tilbage i dunken. Topmatic clinil er meget økonomisk i brug, men doseringen er afhængig af opvaskegodsets besmudsningsgrad og vandets hårdhed. Topmatic clinil er ikke egnet til anvendelse på aluminium.

### SAMMENSÆTNING OG FUNKTION

Natriumhydroxid: Snavs- og fedtløser  
Kompleksdanner: Binder kalk/urenheder

### pH-VÆRDI

I brugsopløsning: ca. 11.

### DOSERING

DOSERING	anbefalet ml/ltr. vand
Membranpumpe Centrifugalpumpe Specialopvaskemaskine	Koncentreret Koncentreret - 1 dl. 2,0-3,0 ml.

### EMBALLAGE

- 5 kg plastdunk
- 22 kg plastdunk

### LAGERFORHOLD

Skal opbevares i originalemballage utilgængeligt for børn.